


解剖室向け フラットベース照明

– Flat base light for dissection room –



全体を照らす光

面発光 導光板を使用しているため、均一な明るさで照射することが可能です。それにより、解剖台全体を十分な明るさでカバーすることができます。

調光 調光機能によってお好みの明るさに調整可能です。

高照度

少ない消費電力で高照度な明るさを確保できます。

長寿命

LED照明のため電球交換不要、長寿命な照明。


JIS規格に準拠した照明

医療現場に適した光環境が日本工業規格（JIS Z 9125:2007）にて定められています。解剖室では、解剖台上における推奨照度は5000LX以上、演色性Ra90以上と定められています。本製品は規格準拠している製品となります。

水銀灯について

「水銀に対する水俣条約」の制定により、2020年以降水銀及び水銀を使用した照明製品の製造と販売が減少する傾向となっています。LED照明への早めの更新をお勧めします。

外形図



※上記仕様は参考となります。実際の設置製品の仕様とは異なる場合があります。

製品仕様

■ベース照明単体／照明器具

品番		LGP01-018120-N128D-HR
器具サイズ	(mm)	L1200 × W180 × H20
重量	(kg)	3
入力電圧	(V)	100 / 200 50 / 60Hz
消費電力	(W)	128
全光束	(lm)	10300
器具効率	(lm/W)	80
色温度 ^{※1}	(K)	5000
演色性	(Ra)	93
2m直下照度	(lx)	1125
調光性能		5 - 100%
定格寿命 ^{※2}	(h)	40,000
簡易防塵防水		対応

※1 色温度は±200Kの公差があります。

※2 定格寿命は初期の照度の70%を下回った時。

■筐体＋照明器含む／解剖室向け フラットベース照明

名称		A type (4台)	B type (8台)
器具サイズ	(mm)	L1230 × W900 × D200	L2460 × W900 × D200
重量 ^{※3}	(kg)	約 45	約 90
消費電力	(W)	512	1024
1.7m直下照度	(lx)	5000	8000

※上記仕様は参考値となります。実際の設置製品の仕様とは異なる場合があります。

※3 連結金具の重量はのぞきます。

本社／関東支店
〒101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F
TEL : 03-5212-6021 / FAX : 03-5212-6022

仙台支店
〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL : 022-304-3631 / FAX : 022-304-3633

北関東支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL : 048-658-0077 / FAX : 048-658-0078

名古屋支店
〒462-0804
名古屋市北区上飯田南町 3-5-1 松栄ビル 1F
TEL : 052-914-7086 / FAX : 052-914-7216

大阪支店
〒564-0053
大阪府吹田市市江の木町 27-15
TEL : 06-6192-7570 / FAX : 06-6192-7571

広島支店
〒732-0811
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6
TEL : 082-510-2015 / FAX : 082-510-2016

福岡支店
〒816-0932
福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

埼玉工場
〒340-0834
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1
TEL : 048-994-2621 / FAX : 048-994-2622

SKYLUX® 山田医療照明株式会社

<http://www.skylux.co.jp>

○○○○○○○○○