


外形図



オプション仕様



※オプション品として黒(CF-V1B)の仕様もございます。  
製品仕様はボディ色以外CF-V1Wと同様です。

製品仕様

項目	CF-V1W
用途	直接局部照明
ボディ色	白
使用光源	高演色LED
LED 寿命	40,000時間 (70%照度迄の時間)
筐体寸法	440mm×440mm×362mm (構造枠含む)
重量	約10kg
入力定格電圧	AC100V-240V 50/60Hz
消費電力	37W (モーター動作時41W)
入力電流	0.18A~0.38A (モーター動作時0.19A~0.42A)
色温度	約4,000K
中心照度	約30,000Lux (距離 1.5m)
付属品	リモコン1個/台

※弊社既設ハロゲン埋込照明(Nex-i)の更新の際は本体枠のサイズが異なります。  
弊社営業までお問合せください。

※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。  
あらかじめ、ご了承ください。

本社/関東支店/OVERSEAS  
〒101-0065  
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F  
TEL: 03-5212-6021 / FAX: 03-5212-6022

仙台支店  
〒982-0014  
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4  
TEL: 022-304-3631 / FAX: 022-304-3633

北関東支店  
〒330-0854  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1  
TEL: 048-658-0077 / FAX: 048-658-0078

名古屋支店  
〒486-0951  
愛知県春日井市花長町 2-7-35  
TEL: 0568-36-8920 / FAX: 0568-36-8921

大阪支店  
〒564-0053  
大阪府吹田市市江の木町 27-15  
TEL: 06-6192-7570 / FAX: 06-6192-7571

広島支店  
〒732-0811  
広島県広島市南区段原4 丁目21-6  
ベルヴェーヌ段原101  
TEL: 082-510-2015 / FAX: 082-510-2016

福岡支店  
〒816-0932  
福岡県大野城市瓦田 5-3-29  
TEL: 092-588-3322 / FAX: 092-588-3323


埼玉工場  
〒340-0834  
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1  
TEL: 048-994-2621 / FAX: 048-994-2622



診療や処置に必要な明るさで患部を照らす、  
小型LEDスポットライトです。  
スポットライトは可動し、  
ベッド周りの広範囲を照らすことができます。  
医療機器EMC規格に準拠し、  
医療環境で安全にご使用いただけます。



設置場所




産婦人科

機能仕様

- Ra  
**93**  
 演色性
- 1-100%  
 調光
- 355°  
 パン
- 35°~+45°  
 チルト
- 6.5°  
 配光角  
 (FWHM)

動画で動作をご覧ください。



光野可動範囲


専用リモコンで、スポットライトを操作できます。  
お手持ちのスマートフォンやタブレットなどのiOS端末からも、  
専用アプリをインストールすることで操作できます。

※ 標準付属品 専用リモコン1個 / 台  
 ※ iOS端末の操作にはBluetoothを使用します。  
 ※ iOSは、Apple Inc.の商標です。

※アプリケーションは、上記QRコードよりダウンロードしてください。

専用リモコン      お手持ちのiOS端末

iOSアプリを使用することによって任意の位置に  
プリセットすることが可能です。



放射線科

光野径／照度



照射距離	10%照度の光野径
1.5M	約φ 310mm
2.0M	約φ 410mm
2.5M	約φ 510mm
3.0M	約φ 620mm

光野可動範囲

照射面  
H1.5m

光野可動範囲  
φ 3.0m

※上記の図はチルト45°の場合。  
※パンは355°です。

- ① 上下ボタンで直線移動します
- ② 左右ボタンで回転移動します



ICU